



HSS-G-Bohrer 11,0x195 mm, DIN 340

- Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, nach DIN 340, aus dem Vollen geschliffen, lang, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser tolerance h8
- Oberfläche blank
- Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
- Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Sphäroguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	625062000
EAN-Code	4007430101013
Durchmesser	11 mm
Gesamtlänge	195 mm
Arbeitslänge	128 mm
Verkaufseinheit	1