



Lamellenschleifteller 115 mm P 80, Keramik-korn

- Das selbstschärfende Keramik Korn ermöglicht eine extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand
- Herausragende Ergebnisse bei Flächen- und Kantenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet.
- Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff auf Flächen und Kanten
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Bestell-Nr.	626168000
EAN-Code	4007430217806

Durchmesser x Bohrung	115 x 22.23 mm
Körnung	P 80
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10