



10 Schleifbänder 40x760 mm, P180, Normalkorund, für Rohrbandschleifer

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

Bestell-Nr.	626301000
EAN-Code	4007430194718
Abmessungen	40 x 760 mm
Körnung	P 180
Verkaufseinheit	10