



## 10 Schleifbänder 40x760 mm, P320, Normalkorund, für Rohrbandschleifer

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>626303000</b>     |
| <b>EAN-Code</b>    | <b>4007430194732</b> |
| Abmessungen        | 40 x 760 mm          |
| Körnung            | P 320                |
| Verkaufseinheit    | 10                   |