



10 Schleifbänder 40x760 mm, P80, Zirkonkorund, für Rohrbandschleifer

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage.
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
- Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

Bestell-Nr.	626306000
EAN-Code	4007430194770

Abmessungen	40 x 760 mm
Körnung	P 80
Verkaufseinheit	10