



## 10 Schleifbänder 40x760 mm, P120, Zirkonkorund, für Rohrbandschleifer

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage.
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
- Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 626307000     |
| EAN-Code    | 4007430194787 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Abmessungen     | 40 x 760 mm |
| Körnung         | P 120       |
| Verkaufseinheit | 10          |