



## 10 Schleifbänder 40x760 mm, P60, Keramik- korn, für Rohrbandschleifer

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Flexibles Hochleistungsschleifband, halboffene Streuung mit Baumwollunterlage
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse.
- Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw.
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s für Edelstahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Stähle

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 626308000     |
| EAN-Code    | 4007430194794 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Abmessungen     | 40 x 760 mm |
| Körnung         | P 60        |
| Verkaufseinheit | 10          |