



10 Schleifbänder 13x457 mm, P60, Keramik- korn, für Bandfeile

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse.
- Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw.
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

| | |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 626361000 |
| EAN-Code | 4007430195227 |

| | |
|-----------------|-------------|
| Abmessungen | 13 x 457 mm |
| Körnung | P 60 |
| Verkaufseinheit | 10 |