



Stützteller 125 mm, M 14, Standard

- Mittelharter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für Schleifarbeiten mit feiner und mittlerer Körnung
- Hohe Flexibilität durch flache Oberfläche
- Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwindkelschleifer
- Spannmutter im Lieferumfang enthalten
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Bestell-Nr.	626453000
EAN-Code	4061792172234

Durchmesser	125 mm
-------------	--------

Spannmutter	M 14
-------------	------

Max. Drehzahl	12200 /min
---------------	------------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1
--------------------------------------	-------