



Stützteller 115 mm, M 14, mit Kühlrippen

- Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten
- Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff
- Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial
- Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopf-winkelschleifer
- Spannmutter im Lieferumfang enthalten
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Bestell-Nr.	626455000
EAN-Code	4061792172258

Durchmesser	115 mm
Spannmutter	M 14
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1