



## Stützteller 180 mm, M 14, mit Kühlrippen

- Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten
- Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff
- Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial
- Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopf-winkelschleifer
- Spannmutter im Lieferumfang enthalten
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>626457000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792172272</b>
Durchmesser	180 mm
Spannmutter	M 14
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1