



Lamellenschleifteller 150 mm P 40 ZK, Convex

- Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen
- Schleifmittel: Zirkonkorund
- Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund
- Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	626490000
EAN-Code	4007430280817
Durchmesser x Bohrung	150 x 22.23 mm
Körnung	P 40
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	10200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10