



## Lamellenschleifteller 150 mm P 60 ZK, Convex

- Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen
- Schleifmittel: Zirkonkorund
- Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund
- Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>626491000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430280824</b>
Durchmesser x Bohrung	150 x 22.23 mm
Körnung	P 60
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	10200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10