



5 Säbelsägeblätter "flexible fast metal" 150 x 0,9 mm, BiM, 1,8mm/14TPI

- Gekrümmte Blattform unterstützt perfekt die Orbitalbewegung der Säbelsäge und sorgt für bestmögliche Kraftübertragung
- 30% höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu geraden Sägeblättern
- Mehr Schnitte - weniger Blattwechsel: bis zu 25% längere Lebensdauer des Sägeblattes

Bestell-Nr.	626568000
EAN-Code	4061792179660
Materialeignung	Bleche 3-8 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Rohre / für schnelle Schnitte / Metall
Materialausführung	BiM
Gesamtlänge	150 mm
Dicke	0.9 mm
Zahnteilung	1,8mm/14TPI
entspricht Bosch Type	-
Verkaufseinheit	5