



HM-Kernbohrer 40x55 mm, Weldonschaft 19 mm (3/4")

- Kernbohrer-Ø 14 - 60 mm mit Weldonschaft 19 mm (3/4")
- Kernbohrer-Ø ab 70 mm mit Weldonschaft 32 mm (1 1/4")
- Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
- Auch geeignet für höher legierte Stähle

Bestell-Nr.	626597000
EAN-Code	4007430198471
Durchmesser	40 mm
Gesamtlänge	90 mm
Arbeitslänge	55 mm