



Stützteller 125 mm 5/8", mit Kühlrippen

- Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten
- Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff
- Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial
- Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopf-winkelschleifer
- Spannmutter im Lieferumfang enthalten
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

| | |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 626632000 |
| EAN-Code | 4061792173026 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Durchmesser | 125 mm |
| Spannmutter | 5/8 " |
| Max. Drehzahl | 12200 /min |
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 1 |