



## Bohrersortiment SP, 13-teilig

- Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit
- Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
- Holzbohrer aus hochwertigem Gütstahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
- 13-teilig, in robuster Box
- Metallbohrer (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; Holzbohrer 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; Steinbohrer 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm

Bestell-Nr.  
EAN-Code

626728000  
4007430318244