



## Trenn-Absaugerschutzhaube CED 125 Plus

- Absaugerschutzhaube mit Eintauchfunktion und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Trennen im Innen- und Außenbereich
- Kompakte Bauform und werkzeuglos abnehmbarer Tisch für mehr Flexibilität bei wandnahe Arbeiten, sowie verbesserte Sicht bei Freihandschnitten
- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe; max. Schnitttiefe bei Freihandschnitten 27 mm, mit Tisch 25 mm, mit Führungsschiene 20 mm
- Robuster Blechtisch für kippsicheres Arbeiten; Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
- Anti-Statik-Kunststoff verhindert eine elektrische Aufladung und Staubnester für eine konstant hohe Absaugleistung
- Große, farbige Bedienelemente für einfaches, werkzeugloses Verstellen, auch mit Handschuhen
- Blechtisch mit Führungsrollen für leichten, genauen Vorschub. Schonen empfindliche Oberflächen vor Kratzern
- Ermöglicht den Einsatz einer Metabo Führungsschiene für Schnitte von höchster Präzision
- Lieferumfang inkl. Zweilochmutter 5/8" und M 14.
- Akku-Winkelschleifer: Passend für W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
- Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm, außer W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Bestell-Nr.	626731000
EAN-Code	4007430261977

Trennscheiben-Ø	115 / 125 mm
Max. Trenntiefe	27 mm