



5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

- Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
- Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, IN-OX), Federstähle, Werkzeugstähle
- Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
- Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
- Härte: hart
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	626870000
EAN-Code	4061792174207
Qualitätsklasse	A 46-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung	76 x 1 x 10 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	20100 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	5 / 1