



3 Combinator 76x2,0x10 mm, Inox, Trenn- u. Schrupscheibe, gerade Ausführung

- Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen
- Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Härte: hart
- Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten
- Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz
- Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Bestell-Nr.	626872000
EAN-Code	4061792174221
Qualitätsklasse	A 46-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung	76 x 2 x 10 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	20100 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	3 / 1