



Maschinengewindebohrer Set, 14-teilig

- 7x Spiralbohrer HSS-G DIN 388 EXTRA: je 1x Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
- 6x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 C EXTRA: je 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 und 1x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
- Maschinengewindebohrer mit Durchgangsgewinde für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
- Geeignet für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
- Norm DIN 371/376, Beschichtung blank, Nutenform gerade, Schälanschnitt Form B, 4 - 5 Gang Anschnitt

Bestell-Nr.
EAN-Code

627114000
4061792221147