



HSS-Co-Bohrerkassette 6-teilig

- Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N
- Verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche bronzen
- Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie, Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, Cr-Ni-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
- 6-teilig, in Kunststoffkassette
- Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Bestell-Nr.
EAN-Code

627119000
4007430071347