



## HSS-R-Bohrerkassette-SP, 19-teilig

- HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 19-teilig, in Metallkassette
- Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit

Bestell-Nr.  
EAN-Code

627151000  
4007430175816