



HSS-R-Bohrerkassette-SP, 25-teilig

- HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 25-teilig, in Metallkassette
- Ø 1- 13 x 0,5 mm, Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit

Bestell-Nr.
EAN-Code

627152000
4007430175823