



## HSS-G-Bohrerkassette-SP, 19-teilig

- HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 19-teilig, in Metallkassette
- Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinter Eisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit

Bestell-Nr.  
EAN-Code

627153000  
4007430175830