



HSS-TiN Bohrer-Kassette-SP 19-teilig

- HSS-TiN Metallbohrer, titannitridbeschichtete Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche goldfarben, in Metallkassette.
- Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit. Nicht geeignet für Aluminium.

Bestell-Nr.
EAN-Code

62715600
4007430175854