



## HSS-CO Bohrer-Kassette-SP, 19 teilig

- HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 19-teilig, in Metallkassette
- Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit

Bestell-Nr.  
EAN-Code

627157000  
4007430175861