



## HSS-R-Bohrerkassette, 6-teilig

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit
- 6-teilig, in Kunststoffkassette
- Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Bestell-Nr.  
EAN-Code

62716000  
400743044462