



Bohrersortiment-Kassette, 9-teilig

- Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
- Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
- Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
- Stein-, Holz- und HSS-R Bohrer, 9-teilig, in Kunststoffkassette
- je 3 x Ø 5 / 6 / 8 mm

Bestell-Nr.
EAN-Code

62717900
4007430071446