



## Beton-Bohrerkassette classic, 8-teilig

- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
- Oberfläche: kugelgestrahlt
- Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
- 8-teilig, in Kunststoffkassette: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

Bestell-Nr.  
EAN-Code

627182000  
4007430444288