



## Bohrersortiment, 18-teilig

- Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit
- Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
- Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
- Stein-, Holz- und HSS-R Bohrer; 18-teilig, in Kunststoffkassette
- je 1 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Bestell-Nr.  
EAN-Code

62719000  
4007430444240