



Betonbohrer pro, hartmetallbestückt, 7,0 x 100 mm

- Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehltransport
- Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
- Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Bestell-Nr.	627229000
EAN-Code	4007430069801
Durchmesser	7 mm
Gesamtlänge	100 mm
Arbeitslänge	55 mm
Verkaufseinheit	1