



## 2 HSS-CO-Bohrer 1,0x34 mm

- Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche bronzen
- Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie
- Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>627430000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430068606</b>
Durchmesser	1 mm
Gesamtlänge	34 mm
Arbeitslänge	12 mm
Verkaufseinheit	2