



2 HSS-CO-Bohrer 2,5x57 mm

- Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche bronzen
- Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie
- Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 627433000 |
| EAN-Code | 4007430068644 |
| Durchmesser | 2.5 mm |
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Arbeitslänge | 30 mm |
| Verkaufseinheit | 2 |