



## HSS-CO-Bohrer 7,0x109 mm

- Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche bronzen
- Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie
- Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>627451000</b>     |
| <b>EAN-Code</b>    | <b>4007430068996</b> |
| Durchmesser        | 7 mm                 |
| Gesamtlänge        | 109 mm               |
| Arbeitslänge       | 69 mm                |
| Verkaufseinheit    | 1                    |