



Vorsatzpumpe BPV 01

- Selbstansaugend
- Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl von 1.800 bis 2.600 /min
- Wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt
- Wassertemperatur: max. 50° C

Bestell-Nr.	627621000
EAN-Code	4007430414069
Größte Förderleistung	1500 l/h
Größte Saughöhe	2 m
Größte Förderhöhe	4 m
Anschlussstutzen für Schlauch	1/2"
Gewicht	0.1 kg