



### **Betonbohrer classic, hartmetallbestückt, 3 x40/75 mm**

- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
- Oberfläche: kugelgestrahlt
- Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>627623000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792192300</b>
Durchmesser	3 mm
Gesamtlänge	75 mm
Arbeitslänge	40 mm
Verkaufseinheit	1