



Betonbohrer classic, hartmetallbestückt, 6 x 60/100 mm

- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
- Oberfläche: kugelgestrahlt
- Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Bestell-Nr.	627646000
EAN-Code	4007430069528
Durchmesser	6 mm
Gesamtlänge	100 mm
Arbeitslänge	60 mm
Verkaufseinheit	1