



Betonbohrer classic, hartmetallbestückt, 12 x 110/150 mm

- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
- Oberfläche: kugelgestrahlt
- Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Bestell-Nr.	627656000
EAN-Code	4007430069597
Durchmesser	12 mm
Gesamtlänge	150 mm
Arbeitslänge	110 mm
Verkaufseinheit	1