



Betonbohrer classic, hartmetallbestückt, 16 x 120/160 mm

- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
- Oberfläche: kugelgestrahlt
- Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Bestell-Nr.	627661000
EAN-Code	4007430069634
Durchmesser	16 mm
Gesamtlänge	160 mm
Arbeitslänge	120 mm
Verkaufseinheit	1