



## HSS-R-Kunststoffkassette SP, 19-teilig

- HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 19-teilig, in Kunststoffkassette
- Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit

Bestell-Nr.  
EAN-Code

62766000  
400743032332