



HSS-G-Kunststoffkassette SP, 19-teilig

- HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 19-teilig, in Kunststoffkassette
- Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit

Bestell-Nr.
EAN-Code

627668000
4007430332356