



HSS-G-Kunststoffkassette SP, 25-teilig

- HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 25-teilig, in Kunststoffkassette
- Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit

Bestell-Nr.
EAN-Code

627669000
4007430332363