



HSS-Co Kunststoffkassette SP, 25-teilig

- HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 25-teilig, in Kunststoffkassette
- Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit

Bestell-Nr.
EAN-Code

627672000
4007430332394