



Universalbohrer, hartmetallbestückt, 10 x 67/120 mm

- Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft, für den drehenden Einsatz
- Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem, aggressivem Schneidwinkel. Ideal auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
- Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff, Ziegel, Gipsbauplatten, Gasbeton, Fliesen, Keramik usw.

Bestell-Nr.	627691000
EAN-Code	4007430064417
Durchmesser	10 mm
Gesamtlänge	120 mm
Arbeitslänge	67 mm
Verkaufseinheit	1