



## Betonbohrer classic, hartmetallbestückt, 12 x 160/200 mm

- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
- Oberfläche: kugelgestrahlt
- Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>627698000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430069733</b>
Durchmesser	12 mm
Gesamtlänge	200 mm
Arbeitslänge	160 mm
Verkaufseinheit	1