



## 10 HSS-R-Bohrer 1,7x43 mm

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>627707000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430067173</b>
Durchmesser	1.7 mm
Gesamtlänge	43 mm
Arbeitslänge	20 mm
Verkaufseinheit	10