



10 HSS-R-Bohrer 5,8x93 mm

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	627748000
EAN-Code	4007430067586
Durchmesser	5.8 mm
Gesamtlänge	93 mm
Arbeitslänge	57 mm
Verkaufseinheit	10