



10 HSS-R-Bohrer 7,1x109 mm

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	627761000
EAN-Code	4007430067715
Durchmesser	7.1 mm
Gesamtlänge	109 mm
Arbeitslänge	69 mm
Verkaufseinheit	10