



10 HSS-R-Bohrer 7,6x117 mm

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 627766000 |
| EAN-Code | 4007430067760 |
| Durchmesser | 7.6 mm |
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Arbeitslänge | 75 mm |
| Verkaufseinheit | 10 |